

Simplex 650 - Variationsmöglichkeiten



Option Sensor
A00.1650E



.1 Variventdeckel
Typ N

Schnellwechsel-
kupplung DN5

.1



.2 Variventdeckel
Typ F

½" Aseptik

.2



.3 Gew.-Eingang
Bio-Con

½" Standard

.3



.4 Tri-Clamp 1 ½"

5/8" Standard


.4



.5



Nach
Kundenvorgabe



Typ: Simplex 650

Eingang: s. oben links

Ausgang: s. oben rechts

Bestellbeispiel:

A00.1650.1.1

Probenehmer Simplex 650 H/PN

Einlassanschluss Varivent-Deckel Typ N für Varivent-Gehäuse DN40-DN150

Beide Ausgänge für a) sekundäre Reinigung und b) Probenahme - Schnellwechselkupplung DN5.

Probenehmer öffnet gegen Leitungsdruck, Dichtkegel aus Viton.

Leitungsdruck bis 12 bar öffnet mit 6 bar pneumatischem Druck,

mit Handhebel bis zu 16 bar.